ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LINEA CLINIC

5946USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360080



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1.06 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	47.5 mm
Радиус на завъртане	122.5 mm
Интерференция при завъртане	254 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	42 mm
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360080

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH