

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |

VORK

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Uitzwenking | 262 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager | Precisiestikogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------------|--|
| Type bevestiging | Synthetische expander, rond |
| Expander bevestiging (minimaal) | 19 mm |
| Expander bevestiging (maximaal) | 21,5 mm |
| Tip | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Bestelnummer 00031975
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

