

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Rendelési szám 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	61 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,111 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromosan vezető
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	52 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	38 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645  
Rendelési szám 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

