

# SOCKET

Kunststoff Huese R40-26/11

EAN 4031582090215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nom du produit              | Prise de courant |
| Type                        | Accessoire       |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg            |
| Conducteur électrique       | Non              |
| Inoxydable                  | Non              |
| Statique Capacité de charge | 80 kg            |
| Hauteur                     | 36 mm            |
| Poids global                | 0.01 kg          |

## RACCORD

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de raccord | Synthétique Douille, carré |
| Diamètre Œil    | 26 mm                      |

# SOCKET

Kunststoff Huese R40-26/11

EAN 4031582090215

Numéro de commande 00016313  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



| Bezeichnung | A  | B    | C  |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16   | 16 | 20   | 36 |
| R40-17x17   | 17 | 19   | 36 |
| R40-18x18   | 18 | 20   | 36 |
| R40-21x21   | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22   | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23   | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26   | 26 | 30   | 36 |