

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179

Número de comanda 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila care
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	188 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	1,115 kg

## RODA

Material corporal	Poliàmida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

## SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	120 mm
Sterferencia de giro	240 mm
Dome Dictel	60 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	51 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	4

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179

Número de comanda 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

