

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Objednáací číslo 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,143 kg

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Objednací číslo 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

