ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	3,48 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Номер замовлення 00834217

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346071

Номер замовлення 60834217

