

GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea                                     |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 139 mm                                    |
| Общая ширина                       | 66 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,608 kg                                  |

КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Термопластичная резина           |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 100 mm                           |
| Ширина Протектор        | 30 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                   |

КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закртыо           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Радиус поворота       | 128 mm            |
| Поворотное соединение | 256 mm            |
| Диаметр купола        | 59 mm             |

ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

# GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

