

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Puretech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids global                    | 2.82 kg                           |

ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène                   |
| Bandage                   | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement                 | Roulements rouleaux             |
| Couleur Roue              | Noir graphite (RAL9011)         |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet              |
| Diamètre                  | 300 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 50 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 58 mm                           |
| Largeur du corps          | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)     | 80 Shore A                      |

# PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Numéro de commande 00038262  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

