




Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 550 kg

Грузоподъемность статическая 1100 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °C

Диапазон температур
(максимальный) 60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Неопределенный
Материал протектора	Полипропилен, мягкий
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	55 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Шариковый подшипник	47 mm
Ширина Шариковый подшипник	12,5 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

