

# AGILA

2477DYK100R07-Ø24-27

EAN 4031582342215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg          |
| 导电        | 是              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 160 kg         |
| 温度范围 (最低) | -10 °C         |
| 最高温度范围    | 40 °C          |
| 总高        | 138 mm         |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 外壳材料 | 钢板, 中号  |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 蓝色钝化    |
| 偏移量  | 43.5 mm |
| 旋转半径 | 131 mm  |
| 转向干涉 | 262 mm  |

## 轮子

|          |              |
|----------|--------------|
| 轮体材料     | 钢板           |
| 胎面材料     | 实心橡胶, 黑色, 导电 |
| 轴承       | 圆锥球轴承        |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置      |
| 直径       | 100 mm       |
| 胎面宽度     | 32 mm        |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A       |

## 固定件

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 固定件类型      | 合成膨胀机, 圆形       |
| 膨胀固定件 (最小) | 24 mm           |
| 膨胀固定件 (最大) | 27 mm           |
| 提示         | 请在订购时注明所需的试管内径。 |

Product Drawings

