

# STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stora
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	128 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
	мек
Материал на резбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилка	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	85 mm
Интерференция при завъртане	170 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	ос с резба с шестоъгълен отвор горен, навит
----------------	---