

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Compacta                          |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 48,5 mm                           |
| Poids global                    | 0,063 kg                          |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                        |
| Bandage               | Identique au corps de Roue       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 45 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 18 mm                            |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                       |

## CHAPE

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Matériau    | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Anguleux              |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 67 mm                |
| Largeur de plaque                     | 24 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 54 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 54 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 5,3 mm               |

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

