

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Numéro de commande 00000550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE


Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	3.48 kg




ELASTECH

SFP 200x50-Ø26 HL60 plus

EAN 4031582322217

Numéro de commande 00830559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.