PRODUKTINFORMATION

AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila stainless
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,17 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	24 mm
Udfaldsradius	70 mm
Udfaldsdiameter	140 mm
Material brake pedal	polyamid
Dome-diameter	41 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm
Tip	Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

Bestillingsnummer 00036674

Produkttegninger



