

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numer zamówienia 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Puretech air

Typ Koło

Nośność przy 3 km/h 150 kg

Nośność statyczne 150 kg

Waga całkowita 1,04 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
	miękki
Materiał bieżni	Opona pneumatyczna, profil blokowy
Łożysko	Łożysko walcowe
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	260 mm
Szerokość Bieżnia	85 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	74 mm
Twardość Bieżnia (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numer zamówienia 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

