


## GALEA

5070YGP100P30-10

EAN 4031582353884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Galea                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 139 mm                            |

## ROATĂ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Material pentru corp           | Polipropilenă, conductiv electric        |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc termoplastic, conductiv electric |
| Lagăr                          | Rulment cu bile de precizie              |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                       | 100 mm                                   |
| Benză de rulare                | 30 mm                                    |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A                            |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Poliamidă           |
| Formă Furcă            | Închis              |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Offset                 | 40 mm               |
| Raza de pivotare       | 90 mm               |
| Interferență pivotantă | 180 mm              |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                 |

# GALEA

5070YGP100P30-10

EAN 4031582353884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

