

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	4800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	355 mm
Pes total	17,23 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Lubrication nipple	1

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	175 mm
Placa ampla	140 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	140 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Número de comanda 00801481

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

