

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Номер замовлення 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	7200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	5000 kg
Статичний Вантажопідйомність	10800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	510 mm
Загальна ширина	285 mm
Загальна вага	91,106 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупю
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	105 mm
Радіус повороту	317,5 mm
Поворотне з'єднання	635 mm
Діаметр ковпачка	250,5 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	210 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	230 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841  
Номер замовлення 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Номер замовлення 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

