

## NOVATECH

ETY 060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Novatech                        |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 100 kg                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 80 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,14 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Tērauds, dzelzs                           |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets                        |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS) |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)                  |
| Diametrs               | 60 mm                                     |
| Protektora platums     | 20 mm                                     |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                                     |
| Rumbas garums          | 12 mm                                     |
| Korpusa platums        | 20 mm                                     |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                               |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                               |

