

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Numéro de commande 00860020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 480 kg       |
| Conducteur d'électricité        | no           |
| Inoxydable                      | no           |
| Capacité de charge statique     | 1200 kg      |
| Plage de température (minimale) | -40 °C       |
| Plage de température (maximale) | 80 °C        |
| Hauteur                         | 240 mm       |
| Poids                           | 2.87 kg      |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 55 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 200 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 137 mm |
| Largeur de la platine                      | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Numéro de commande 00860930

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

