# ZETA REVERSE

## 468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Numéro de commande 00860030



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●○○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Capacité de charge à 4 km/h | 600 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 480 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1200 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Poids | 2.87 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Numéro de commande 00860930

**Dessins du produit**






