

## ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582347050  
Broj porudžbine 00035538

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha stainless                 |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 300 kg                          |
| Statički Nosivost              | 600 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                           |
| Sveukupna visina               | 200 mm                          |
| Ukupna širina                  | 96 mm                           |
| Ukupna težina                  | 2,475 kg                        |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj, nerdjajući              |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)                     |
| Prečnik                    | 160 mm                                     |
| Širina omotac              | 46 mm                                      |
| Širina tela                | 46 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                                  |

## KUCISTE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materijal       | nerdjajući čelik, težak |
| oblik viljuska  | siroko                  |
| okretni lezaj   | Dve lopte               |
| Boja            | nerdjajući čelik        |
| ofset           | 60 mm                   |
| okretni radijus | 167 mm                  |
| Otpor okretanju | 334 mm                  |
| Prečnik kupole  | 96 mm                   |
| nerdjajući      | ✓                       |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582347050  
Broj porudžbine 00035538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

