INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# STYLEA

## 5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Poids global | 0.16 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 87 mm |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm |
| Diamètre du filetage | 10 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 8 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige filetée avec Collet hexagonal, haut |
| Tige Diamètre Tige | 10 mm |
| Tige Longueur Tige | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH