TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi,fekete
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	70 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,16 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Rendelési szám 00004985

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH