



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Galea                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 163 mm                               |
| Peso geral                        | 0,566 kg                             |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios          |
| Diâmetro                   | 125 mm                 |
| Largura do Piso            | 30 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Poliamida             |
| Em Forma de Garfo       | Fechado               |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Interferência giratória | 205 mm                |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 90 mm                       |
| Largura da placa                      | 70 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 60 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 70 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 50 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 55 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 8 mm                        |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# GALEA

5077PJH125P60-90X70

EAN 4031582367904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

