

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Numéro de commande 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	91 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	93 mm
Largeur du corps de roue	91 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,566 kg

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Numéro de commande 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

