

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Numéro de commande 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral assist                                                                 |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé                  |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                                            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                                          |
| Compatible avec WeAssist        | ✓                                                                               |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                                                                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                                           |
| Hauteur                         | 183 mm                                                                          |
| Largeur totale                  | 110,5 mm                                                                        |
| Poids                           | 4,682 kg                                                                        |
| Type de protection              | IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)              |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l'air de 20 % à 80 % |

## ROUE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Corps de roue         | Acier, fer             |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé    |
| Roulement             | Moyeu moteur           |
| Couleur du bandage    | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils             | Pare-fils intégré      |
| Diamètre              | 150 mm                 |
| Largeur du bandage    | 50 mm                  |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A             |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 110,5 mm                        |

Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Numéro de commande 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## FIXATION

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
|------------------|------------------------------------------------|

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de moteur : Courant continu sans balais (BLDC)

## MOTEUR DE TRACTION

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tension nominale      | 25 V                           |
| Puissance nominale    | 92 W                           |
| Vitesse nominale      | 5 km/h                         |
| Directions de roulage | Marche avant et marche arrière |

## MOTEUR D'ACTIVATION

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vitesse nominale | 5 km/h |
|------------------|--------|



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Numéro de commande 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



Red Dot  
Design  
Award