STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



CHAPE

Rayon d'encombrement	64 mm
Diamètre d'encombrement	128 mm
Diamètre du dôme	18 mm

ROUE

Diamètre	55 mm
Largeur du bandage	11 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	57 mm
Largeur totale	37 mm
Poids	0.65 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



