

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	120 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	240 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.05 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	34.5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

