


OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Número de comanda 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Omikron twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 2500 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 2000 kg

Tracidad de carga estàtica 3750 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 275 mm

Àmplia general 189 mm

Pes total 21,993 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespattes
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Color	Revestiment transparent
Desplaçament	60 mm
Scio de giro	166 mm
Sterferencia de giro	332 mm
	✓
Dome Dictel	160 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	200 mm
Placa ampla	160 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	160 mm
Placa de diàmetre	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Número de comanda 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

