

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	65 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,24 kg

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Numero d'ordine 00063522

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

