

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48 NATUR

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Назва продукту | Basetech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортвальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 200 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,204 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm |
| Довжина хаба | 48 mm |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48 NATUR

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

