

# ELASTECH HEAT

IDG100x35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 제품명       | Elastech heat     |
| 하우징 유형    | 휠                 |
| 표준        | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 전기 전도성    | 예                 |
| 스테인리스     | 아니요               |
| 정지 중 하중용량 | 160 kg            |
| 온도 범위(최소) | -30 °C            |
| 온도 범위(최대) | 250 °C            |
| 전체 체중     | 0.35 kg           |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 휠

|                |            |
|----------------|------------|
| Tread hardness | 부드러운       |
| 차체 재질          | 알루미늄       |
| 트레드 재질         | 댐핑, 내열성    |
| 베어링            | 건식 베어링 부시  |
| 스레드 가드         | 스레드가드 없음   |
| 직경             | 100 mm     |
| 트레드 폭          | 35 mm      |
| 차축 홀 직경        | 8 mm       |
| 허브 길이          | 45 mm      |
| 트레드의 경도(A)     | 75 Shore A |

# ELASTECH HEAT

IDG100x35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

