

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864
Rendelési szám 00830199

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Zeta stainless |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 800 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 640 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 1600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 200 mm |
| Teljes szélesség | 117 mm |
| Összsúly | 2,093 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Szín | Rozsdamentes acél |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 117 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 74 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 74 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864
Rendelési szám 00830199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

