

ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	480 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	3.58 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris/sin marcas
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	55 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	55 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH


IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Planos del producto



ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582366803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.