

DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6205

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	1,6 kg

DURATECH


TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Номер замовлення 00802937
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Номер замовлення 0802937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.