

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	59 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,13 kg

SUPORTE

Material da caixa	Fundido a zinco/alumínio
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Número de encomenda 00073573
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

