

GALEA STAINLESS

5081PJC125P30-12

EAN 4031582383331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Име на продукта | Galea stainless |
| Тип | Завъртане на Колело с Заклучване по пососка |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Неръждаемост | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 162 mm |
| Обща ширина | 66 mm |
| Общо тегло | 0,558 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|--|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 129 mm |
| Интерференция при завъртане | 258 mm |
| Диаметър на купол | 59 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 12 mm |

GALEA STAINLESS

5081PJC125P30-12

EAN 4031582383331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

