

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de encomenda 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Glide
Tipo de alojamento	Solução personalizada
Elétrico condutivo	✓
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Largura geral	50 mm
Peso geral	0,065 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Reto
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Diâmetro do dome	38 mm
Diâmetro do colar	50 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de encomenda 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

