

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de encomenda 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Glide

Tipo Solução personalizada

Elétrico condutivo ✓

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Altura total 33 mm

Largura geral 50 mm

Peso geral 0,065 kg

## RODA

Material do centro da roda Polipropileno, eletro-condutivo

Material do piso da roda Idêntico ao centro da roda

Rolamento Rolamento liso com espaçador

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 50 mm

Dureza do Piso (D) 65 Shore D

## SUPORTE

Material Polipropileno

Em Forma de Garfo Reto

Rolamento giratório Com espiga, giratória

Cor Preto grafite (RAL9011)

Diâmetro do dome 38 mm

Diâmetro do colar 50 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação Anel de Espiga, com colar

Diâmetro da Espiga 11 mm

Comprimento da Espiga 20 mm

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de encomenda 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

