PRODUCTINFORMATIE

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,55 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak	Polyamide
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH