

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	540 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	450 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	900 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,12 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ELASTECH


SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Номер замовлення 00834683
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346654

Номер замовлення 0834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.