

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique	✓
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	61 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0,093 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	45 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

