ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA CARE

## 2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila care |
| Тип | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Да |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 138 mm |
| Общо тегло | 0.84 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 38 mm |
| Радиус на завъртане | 88 mm |
| Интерференция при завъртане | 176 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили |
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 96 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH