

ALPHA

3477DIR200P63

EAN 4031582305104

Номер замовлення 00030717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 205 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 410 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,579 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Пасивований блакитним |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 167 mm |
| Поворотне з'єднання | 334 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ALPHA

3477DIR200P63

EAN 4031582305104

Номер замовлення 00030717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

