

# ALPHA

3477DIR200P63

EAN 4031582305104

Номер замовлення 00030717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Alpha                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 205 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 410 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                       |
| Загальна висота                    | 240 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                       |
| Загальна вага                      | 3,579 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Роликовий підшипник       |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою        |
| Колір Колесо            | Пасивований блакитним     |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 200 mm                    |
| Протектор               | 50 mm                     |
| Ширина тіла             | 50 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 167 mm                |
| Поворотне з'єднання | 334 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3477DIR200P63

EAN 4031582305104

Номер замовлення 00030717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

