INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro Šroub	35 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6207

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3600 kg
Nosnost 6 km/h	3000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	6000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	2,03 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Objednací číslo 00830848

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Objednací číslo 00830848



© Copyright 2026 TENTE International GmbH