

## STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Stylea                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                           |
| Електропровідність                 | ✓                               |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                          |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                           |
| Загальна висота                    | 91,5 mm                         |
| Загальна ширина                    | 46 mm                           |

## КОЛЕСО

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал тіла       | Поліамід , електричний струмопровід    |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук, електричний    |
| Носіння             | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                | Згинання                               |
| Захист різьби       | Без різьби                             |
| Діаметр             | 65 mm                                  |
| Протектор           | 7 mm                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                    |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 53 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 106 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 23 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання В10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm                          |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

