

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Lumina |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12528 - točkovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajući | no |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 56 mm |
| Ukupna širina | 55 mm |
| Ukupna težina | 0.07 kg |

KUCISTE

| | |
|-------------------|--|
| Materijal kućišta | polipropilen |
| oblik viljuska | Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| Boja | Grafitna crna (RAL9011) |
| ofset | 20 mm |
| okretni radijus | 52 mm |
| Otpor okretanju | 104 mm |
| Prečnik kupole | 0 mm |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| Boja omotac | Saobraćajna siva A (RAL7042) |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stičnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 50 mm |
| Širina omotac | 10 mm |
| dimenzija rupa osovina | 0 mm |
| duzina glavnice | 0 mm |
| Širina tela | 10 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 8 mm |

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Broj porudžbine 00071465
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

